

Garant GRIDLINE

Nyitott ház teljes méretű fenéklemezzel, Magasság: 600mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927400 600
GTIN	4062406109653
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Nyitott 16G ház stabil acélszerkezettel, végigmenő padlólemezzel és végigmenő polclappal.

Alkalmazható:

Ready-to-go munkapadok

Elhelyezés:

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**. Horganyzott padlólemez és polcok.

Műszaki leírás

Súly	17,9 kg
Mélység	650 mm
Magasság	600 mm
Hasznos szélesség	350 mm
Szélesség	400 mm
Anyagvastagság	1 mm

Magasságállítás osztása	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Fix polcbetét, horganyzott Típus 1	927515 1
Beakasztható tartó polcos munkapadokhoz Típus 12	927094 12
Polclap, kihúzható Típus 1	927510 1