

Garant GRIDLINE

**Nyitott ház teljes méretű fenéklemezzel, Magasság: 700mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927400 700
GTIN	4062406109660
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Nyitott 16G ház stabil acélszerkezettel, végigmenő padlólemezzel és végigmenő polclappal.

**Alkalmazható:**

Ready-to-go munkapadok

**Elhelyezés:**

Állítható magasságú polclapok száma: 1

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**. Horganyzott padlólemez és polcok.

**Műszaki leírás**

Súly	19,7 kg
Magasság	700 mm
Szélesség	400 mm
Hasznos szélesség	350 mm
Mélység	650 mm
Anyagvastagság	1 mm

Magasságállítás osztása	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkapad ház

---

## Tartozék

Polclap, kihúzható Típus 1	927510 1
Beakasztható tartó polcos munkapadokhoz Típus 12	927094 12
Fix polcbetét, horganyzott Típus 1	927515 1