

Garant GRIDLINE

**16G ház gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez, 12×20G, Ház magassága: 400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927430 400
GTIN	4062406109714
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

16G ház, gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. ABS műanyag rakodópolec és 2K-Haptoprene® tolófogantyú. 2-2 golyóscsapágyazott, Ø 125 mm fix- és kormányozható kerékkal, nyom nélküli futófelülettel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal. Hengerzárral központilag zárható.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A ház fiókokkal való felszereléskor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.

**A ház csak a 927505 sz. fiókokkal szerelhető fel!**

Ne tolja a 920301 – 920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.

**Műszaki leírás**

Legurulásvédő peremmel	igen
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Nyommentes futófelület	igen
Szélesség	400 mm
Magasság	600 mm
ComfortClose	nem
Kerék Ø	125 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Súly	20,9 kg
Fiókok száma	0
Maximális teherbírás	600 kg
Fiókház hasznos magassága	325 mm
Ajtók száma	0
Hasznos magasság	325 mm
Mélység	650 mm
Kivitel	gurítható
Kivitel	önállóan felszerelhető
Fiókok hasznos magassága	325 mm
Ház felül nyitott	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12x20G
Termék fajtája	Műhely guruló kisszekrény

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21

914227 KO21