

Garant GRIDLINE

**16G ház gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez, 12×20G, Ház magassága: 500mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	927430 500
GTIN	4062406109738
Árucikk kategória	9GG

## Leírás

### Kivitel:

16G ház, gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. ABS műanyag rakodópolec és 2K-Haptoprene® tolófogantyú. 2-2 golyóscsapágyazott, Ø 125 mm fix- és kormányozható kerékkel, nyom nélküli futófelülettel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal. Hengerzárral központilag zárható.

### Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

### Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésakor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.

### **A ház csak a 927505 sz. fiókokkal szerelhető fel!**

Ne tolja a 920301 – 920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.

## Műszaki leírás

Kerék Ø	125 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Nyommentes futófelület	igen
Szélesség	400 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Fiókház hasznos magassága	425 mm
ComfortClose	nem
Ajtók száma	0
Súly	22,8 kg
Magasság	700 mm
Fiókok száma	0
Legurulásvédő peremmel	igen
Mélység	650 mm
Hasznos magasság	425 mm
Kivitel	gurítható
Kivitel	önállóan felszerelhető
Ház felül nyitott	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok hasznos magassága	425 mm
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12x20G
Termék fajtája	Műhely guruló kisszekrény

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21

914227 KO21