

Garant GRIDLINE

fiók, 12×20G, Fiók előlap magasság: 50mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927500 50
GTIN	4062406109776
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkel való optimális felszerelés érdekében.

Alkalmazható:

Minden 16G házhoz.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Hasznos magasság	25 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Előlapmagasság	50 mm
Súly	6,7 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Hasznos szélesség G-ben	12
Hasznos mélység G-ben	20
Felhasználási terület	Munkapad ház
Hasznos mélység	500 mm

Hasznos szélesség	300 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	1 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	12×20G
Termék fajtája	Fiók