

Garant GRIDLINE

Fiókok egykezes egyenkénti kioldással, 12×20G, Fiók előlap magasság: 50mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927505 50
GTIN	4062406109851
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkel való optimális felszerelés érdekében.

Egykezes egyenkénti fiókkioldással – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerelőkocsihoz, ill. gurítható munkapadhoz és házhoz.

Alkalmazható:

Minden 16G házhoz.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Előlapmagasság	50 mm
Hasznos magasság	25 mm
Súly	6,8 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Hasznos szélesség G-ben	12

Hasznos mélység G-ben	20
Felhasználási terület	Szerszámkocsi
Hasznos szélesség	300 mm
Hasznos mélység	500 mm
egyenkénti fiókkioldással	igen
Anyagvastagság	1 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	12x20G
Termék fajtája	Fiók

Tartozék

Egykezes egyenkénti fiókkioldás Fiók hasznos szélessége G-ben 12

951020 12