

Garant GRIDLINE

**Fiókok egykezes egyenkénti kioldással, 12×20G, Fiók előlap magasság: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927505 150
GTIN	4062406109899
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkel való optimális felszerelés érdekében.

**Egykezes egyenkénti fiókkioldással** – megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerelőkocsihoz, ill. gurítható munkapadhoz és házhoz.

**Alkalmazható:**

Minden 16G házhoz.

**Szín:**

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Súly	8,4 kg
Hasznos magasság	125 mm
Előlapmagasság	150 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes

Hasznos szélesség G-ben	12
Hasznos mélység G-ben	20
Felhasználási terület	Szerszámkocsi
Hasznos mélység	500 mm
Hasznos szélesség	300 mm
egyenkénti fiókkioldással	igen
Anyagvastagság	1 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	12×20G
Termék fajtája	Fiók

## Tartozék

Egykezes egyenkénti fiókkioldás Fiók hasznos szélessége G-ben 12

951020 12