

Garant GRIDLINE

**24G ház fiókokkal, 20×20G, Magasság / fiókok száma: 300/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927600 300/3
GTIN	4062406109943
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	225 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20

Szélesség	600 mm
Mélység	650 mm
Fiókok hasznos magassága	225 mm
Fiókok száma	3
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Ajtók száma	0
Súly	37 kg
Magasság	300 mm
Hasznos szélesség	550 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad ház

## Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 50 mm	927800 50
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Csavarkészlet GridLine munkapadokhoz Típus 1	927093 1
24G ház fiókok egyéni beszereléséhez Magasság 300 mm	927720 300
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10

