

Garant GRIDLINE

24G ház fiókokkal, 20×20G, Magasság / fiókok száma: 200/1**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 125

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Súly	19,1 kg
Mélység	650 mm
Ajtók száma	0
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiókok hasznos magassága	125 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókok száma	1

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Hasznos szélesség	550 mm
Szélesség	600 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Hasznos magasság	125 mm
Magasság	200 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Csavarkészlet GridLine munkapadokhoz Típus 1	927093 1
24G ház fiókok egyéni beszereléséhez Magasság 200 mm	927720 200
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10