

Garant**ER szorítópatronos befogó Mini /karcsú Form ADB, SK 50 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300667 11
GTIN	4062406109455
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Felfogó anya kiegyensúlyozva **HSC-hez**. ER11 furat felfúrva. Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Tartalom:

Inkluzív High-Speed ER mini anya 309650 sz.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309740 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	0,5 - 7 mm
Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz.	11
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	16 mm
Hasznos hossz L _N	66 mm
Befogási Ø D ₁	1-7 mm
Befogó	SK 50 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308918 4
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308918 6
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308881 2
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308918 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308881 3
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3,5 mm	308881 3,5
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308881 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308881 6
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308881 1
	308720 50

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 50

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308881 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308881 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308881 2,5
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4,5 mm	308881 4,5
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308918 5
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308918 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308918 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308918 3
ER szorítópatron készlet, 13 darabos, 1–7 mm	309010
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 4 mm	309399 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308882 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308882 5
	309399 6

ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 6 mm

ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 2,8 mm

309399 2,8

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm

308882 6

ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 2,5 mm

309399 2,5

ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 1–7 mm

309155

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm

308882 3