

Garant**ER szorítópatronos befogó Mini /karcsú Form ADB, SK 50 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300669 25
GTIN	4062406109509
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Felfogó anya kiegyensúlyozva **HSC-hez**. ER11 furat felfúrva. Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Tartalom:

Inkluzív High-Speed ER mini anya 309650 sz.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309740 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 1 - 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 160 mm

Külső Ø D: 35 mm

Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz.: 25

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogási tartomány	1 - 16 mm
Külső Ø D	35 mm
Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz.	25
Hasznos hossz L _N	85 mm
Befogási Ø D ₁	1-16 mm

Befogó	SK 50 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308960 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308941 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309409 14
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309447 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308959 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308941 7
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
ER felfogó anya ER-hez 25	309580 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308960 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308941 14
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm	309447 3
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	308962 15

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309411 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309447 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308946 7
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308946 15
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308962 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308946 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308946 13
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308959 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309413 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308946 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308941 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308959 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309447 5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308962 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308959 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309409 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309413 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308941 2
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308960 5
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309447 10
ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER- hez 25	309617 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308960 2
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309430 10
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 9 mm	309413 9
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 14 mm	309413 14
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309447 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308960 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
ER felfogó anya High Speed ER-hez 25	309610 25
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308960 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308960 12
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309430 9

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 10 mm	309413 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308941 13
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm	309447 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 11 mm	309413 11
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308962 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308960 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309409 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308960 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308960 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308959 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308960 15
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309411 8
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309430 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309411 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308941 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308941 3
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309430 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308960 8

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308941 10
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm	309447 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308946 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308946 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308959 4
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309409 12
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309447 4,5
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308962 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308946 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308962 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308941 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308959 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308959 15
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308959 16
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	308962 13

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309430 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308959 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308959 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308959 13
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	308962 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309411 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309413 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309411 14
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308946 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308941 8
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 25	309700 25
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309409 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309411 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	308962 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308960 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 12 mm	309413 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308960 13
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309409 10

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308946 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309411 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309411 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309409 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308960 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308959 10
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308962 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308962 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308946 10
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	308962 16
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 25	309612 25
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308962 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	308962 11
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309409 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308959 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309409 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309411 16