

HOLEX**SK átalakító túske, SK / fúrótokmány kúp: 40/16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342887 40/16
GTIN	4062406109387
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

Precíziós kivitel meredekkúpos szárral és behúzómenettel.

Meredekkúp a DIN 69871 A 1. rész szerint, befogó horonnyal és menettel a kúpvonócsaphoz.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken és meredekkúpos fúróműveken. Az M16 belső behúzómenettel **és gyűrűhoronnyal, automatikus befogáshoz** (pl. Maho, Deckel, Mikron stb. – az összes **kézi befogású** standard géphez is alkalmas).

Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Műszaki leírás

Meredekkúp mérete	40
Kúp Ø D	15,733 mm
Fúrótokmány kúp DIN 238	B 16
Színjelölés a megfelelő szárhoz	SK 40
Belső behúzómenet	M16

Termék fajtája

Fúrótokmány befogó