

Garant**ER szorítópatronos befogó Mini /karcsú Form ADB, SK 50 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300669 16
GTIN	4062406109493
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Felfogó anya kiegyensúlyozva **HSC-hez**. ER11 furat felfúrva. Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Tartalom:

Inkluzív High-Speed ER mini anya 309650 sz.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309740 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm

Külső Ø D: 22 mm

Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz.: 16

Műszaki leírás

Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz.	16
Külső Ø D	22 mm
Hasznos hossz L _N	70 mm
Befogó	SK 50 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309404 4,5
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308921 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309404 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308921 4
ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 16	309617 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309403 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308921 5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309403 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309402 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309402 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2 mm	309445 2
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308922 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309403 7
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
	309445 3,5

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309402 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309403 8
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 16	309612 16
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 16	309680 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308921 9
ER felfogó anya ER-hez 16	309580 16
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309404 8
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308906 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER szorítókulcs 1/2 col, kulcsnyílás 25 ER szorítópatronos befogó 16	309720 16
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309404 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309402 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308901 2
ER felfogó anya High Speed ER-hez 16	309610 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309404 3,5
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309445 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
ER szorítókulcs 1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 16	309700 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308906 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309402 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308922 6
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309445 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm	309445 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309445 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309403 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308921 8
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B
Meredekkúphoz 50

308615 50

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 9 mm

308922 9