

Garant GRIDLINE

24G ház fiókokkal, 20×20G, Magasság / fiókok száma: 900/5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927600 900/5
GTIN	4062406110130
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 150, 200, 300

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Szélesség	600 mm
Fiókok hasznos magassága	800 mm
Súly	74 kg
Fiókok száma	5
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20

Hasznos szélesség	550 mm
Magasság	900 mm
Fiók előlap magasság	300 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Ajtók száma	0
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Mélység	650 mm
Hasznos magasság	800 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 300 mm	927800 300

Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
24G ház fiókok egyéni beszereléséhez Magasság 900 mm	927720 900
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10