

Garant GRIDLINE

**24G ház fiókokkal, 20×20G, Magasság / fiókok száma: 900/7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927600 900/7
GTIN	4062406110147
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Hasznos szélesség	550 mm
Fiókok száma	7
Ajtók száma	0
Hasznos magasság	800 mm
Szélesség	600 mm

Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Súly	88 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok hasznos magassága	800 mm
Magasság	900 mm
Mélység	650 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

## Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927800 200
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927800 100
24G ház fiókok egyéni beszereléséhez Magasság 900 mm	927720 900
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10