

Garant**ER szorítópatronos befogó Mini /karcsú Form ADB, SK 50 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300669 11
GTIN	4062406109486
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Felfogó anya kiegyensúlyozva **HSC-hez**. ER11 furat felfúrva. Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Tartalom:

Inkluzív High-Speed ER mini anya 309650 sz.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309740 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 0,5 - 7 mm

Külső Ø D: 16 mm

Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz.: 11

Műszaki leírás

Külső Ø D	16 mm
Befogási tartomány	0,5 - 7 mm
Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz.	11
Hasznos hossz L _N	126 mm
Befogó	SK 50 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308881 2,5
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308918 6
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308881 4
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308918 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308918 3
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308881 3
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5,5 mm	308881 5,5
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308881 1

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308918 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308881 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308918 7
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308881 7
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308918 5
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308881 1,5
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308881 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308918 2
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308881 6
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6,5 mm	308881 6,5
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50