

Garant GRIDLINE

24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval / fiókokkal, 20×20G, Magasság / fiókok száma: 800/2**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 927610 800/2 |
| GTIN | 4062406110260 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Jobb oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75

Ajtó magassága mm: 525

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|-------------|--------|
| Ajtó ütköző | jobbos |
|-------------|--------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Fiók előlap magasság | 75 mm |
| Fiók előlap magasság | 75 mm |
| Fiókok hasznos magassága | 150 mm |
| Hasznos szélesség | 550 mm |
| Ajtó hasznos magassága | 525 mm |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 |
| Ajtók száma | 1 |
| Súly | 50 kg |
| Ajtó magassága | 525 mm |
| Mélység | 650 mm |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| Magasság | 800 mm |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 |
| Fiókok száma | 2 |
| Szélesség | 600 mm |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Ajtónyitás szöge | 180 fok |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 20×20G |
| Termék fajtája | Munkapad ház |

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm

927800 75

| | |
|--|----------------|
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12 | 914226 KO12 |
| 24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez Magasság / ajtó magassága 800/525 mm | 927725 800/525 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21 | 914227 KO21 |
| Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10 | 951025 10 |