

Garant GRIDLINE

24G ház fiókokkal, 20×20G, Magasság / fiókok száma: 300/2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927600 300/2
GTIN	4062406215828
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 150

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok száma	2
Fiókok hasznos magassága	225 mm
Hasznos magasság	225 mm
Szélesség	600 mm
Hasznos szélesség	550 mm
Mélység	650 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20

Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Súly	30 kg
Magasság	300 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Ajtók száma	0
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Csavarkészlet GridLine munkapadokhoz Típus 1	927093 1
24G ház fiókok egyéni beszereléséhez Magasság 300 mm	927720 300
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10