

Garant GRIDLINE

**24G ház fiókokkal, 20×20G, Magasság / fiókok száma: 900/6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927600 900/6
GTIN	4062406215842
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. **Alumínium fogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Fiók hasznos szélessége	500 mm
Súly	81 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	150 mm

Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Hasznos magasság	800 mm
Szélesség	600 mm
Hasznos szélesség	550 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Ajtók száma	0
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok száma	6
Mélység	650 mm
Magasság	900 mm
Fiókok hasznos magassága	800 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

## Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 100 mm

927800 100

Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927800 125
Fiók Fiók előlap magasság 250 mm	927800 250
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
24G ház fiókok egyéni beszereléséhez Magasság 900 mm	927720 900
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10