

Garant GRIDLINE

24G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval, Magasság / fiókok száma: 700**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927615 700
GTIN	4062406110307
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. **Alumíniumfogantyú** cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Jobb oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Ajtó magassága mm: 625

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Súly	28 kg
Fiókok száma	0

Mélység	650 mm
Szélesség	600 mm
Ajtó magassága	625 mm
Ajtó ütköző	jobbos
Hasznos magasság	625 mm
Ajtók száma	1
Magasság	700 mm
Ajtó hasznos magassága	625 mm
Hasznos szélesség	550 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------