

Garant GRIDLINE

Redőny, Fiókszélesség 36G, Hozzávaló oszlopkeret magasság: 2200mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	935685 2200
GTIN	4062406110437
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Redőny világosszürke műanyag lamellákból, **hengerzárral** központilag zárható. A redőnyház felül található és a redőnyt a polcrendszer oldalsó vezetői vezetik meg.

Szín:

A redőny lamellák világosszürke, a ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Redőnyök köztes magasságokkal is szállíthatók. Kérjen ajánlatot.

Műszaki leírás

Oszlopkeret magassághoz	2200 mm
Redőny anyaga	Műanyag
Magasság inkluzív redőnyház	2500 mm
Vezetősín mélysége	50 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Hengerzár	Moduláris betét

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Fiókszélesség 36G
Termék fajtája	redőnyyel