

HOLEX**OZ szorítópatronos befogó, SK 40, Befogási tartomány: 2-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Golyóscsapágyazott hollandi anya.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok ISO 10897 szerinti OZ szorítópatronokban való befogásához.

Opcionális tartozék:

OZ szorítópatronok 309540 – 309560 sz., készlet 309562 sz. (462 E típus) 2 – 25 mérethez, körmöskulcs 628400 sz.

Műszaki leírás

Tartalék felfogó anya 309670 sz.	2 - 25
Külső Ø D	60 mm
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz.	_58/62
Menet M	M16
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Teljes hossz L	163 mm
Befogási Ø D ₁	1-16 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	DIN 2080

Körfutási pontosság

 $\leq 3 \mu\text{m}$

Termék fajtája

Szorítópatronos befogó