

HOLEX**Weldon befogó, SK 50, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302435 20
GTIN	4062406110550
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Menet M	M24
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	20
Teljes hossz L	190 mm
Külső Ø D	52 mm
Befogó	SK 50
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 20 mm

309900 20