

HOLEX**Weldon befogó, SK 40, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302425 8
GTIN	4062406110055
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Műszaki leírás

Külső Ø D	28 mm
Menet M	M16
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	8
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Befogási Ø D ₁	8 mm
Teljes hossz L	143 mm
Befogó	SK 40
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 8 mm

309900 8