

**HOLEX****Weldon befogó, SK 40, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302425 10
GTIN	4062406110062
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Műszaki leírás**

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	10
Teljes hossz L	143 mm
Külső Ø D	35 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Menet M	M16
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Befogó	SK 40
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

---

**Tartozék**

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 10 mm

309900 10