

**ER szorítópatronos befogó, SK 40, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302485 25
GTIN	4062406110604
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok ISO 15488-B szerinti ER- / ESX szorítópatronokban történő befogására.

**Különleges tartozék:**

ER szorítópatronok 308981 – 309040 sz., ER készletek 309024 – 309320 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz.

Körfutási pontosság:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Befogási tartomány: 1 - 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 50 mm

Külső  $\varnothing$  D: 42 mm

Menet M: M16

Tartalék ER felfogó anya: 25

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	1 - 16 mm
Külső $\varnothing$ D	42 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Tartalék ER felfogó anya	25
Menet M	M16
Befogási $\varnothing$ D <sub>1</sub>	1-16 mm

Befogó	SK 40
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó