

**ER szorítópatronos befogó, SK 40, ER szorítópatron mérethez: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302485 32
GTIN	4062406110611
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok ISO 15488-B szerinti ER- / ESX szorítópatronokban történő befogására.

**Különleges tartozék:**

ER szorítópatronok 308981 – 309040 sz., ER készletek 309024 – 309320 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz.

Körfutási pontosság:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Befogási tartomány: 2 - 20 mm

A-méret kinyúlási hossz: 60 mm

Külső  $\varnothing$  D: 50 mm

Menet M: M16

Tartalék ER felfogó anya: 32

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Külső $\varnothing$ D	50 mm
Befogási tartomány	2 - 20 mm
Tartalék ER felfogó anya	32
Menet M	M16
Befogási $\varnothing$ D <sub>1</sub>	2-20 mm

Befogó	SK 40
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó