

Garant**Zsugorbefogó 3°, BT 40 A = 90, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303443 6
GTIN	4062406110666
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva.
- Rendkívül karcsú felépítés (3°-os kontúr).

Felhasználás:

- Elsősorban a szerszám- és formagyártásban.
- Ahol követelmény a kevés zavaró kontúr.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308806 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret, zsugorbefogó készülékek 354210 – 304450 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hosszbeállítás nem lehetséges!

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	6 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Ø D ₂	12 mm
Külső Ø D	19 mm
Befogó	BT 40 A = 90
Befogó szabvány	JIS B6339

Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40