

Garant**Zsugorbefogó 3°, BT 40 A = 90, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 303443 10 |
| GTIN | 4062406110680 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva.
- Rendkívül karcsú felépítés (3°-os kontúr).

Felhasználás:

- Elsősorban a szerszám- és formagyártásban.
- Ahol követelmény a kevés zavaró kontúr.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308806 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret, zsugorbefogó készülékek 354210 – 304450 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hosszbeállítás nem lehetséges!

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|--------------|
| Befogási Ø D ₁ | 10 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 90 mm |
| Ø D ₂ | 16 mm |
| Külső Ø D | 23 mm |
| Befogó | BT 40 A = 90 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó szabvány | ISO 7388-2 |
| Alak | ADB |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308830 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |