

Garant**ER szorítópatronos befogó, mini karcsú, HSK-A 100 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305723 16
GTIN	4062406110741
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Balluffchip furattal.**
- **Felfúrt furat (= ER11).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Tartalom:

High-Speed ER mini anya, finoman kiegyensúlyozva (G 2,5 / 25000 min⁻¹).

Különleges tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., *ER szorítópatronok 308881 – 309430 sz., ER mini szorítókulcs 309740 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Külső Ø D: 22 mm

Tartalék ER-Mini anya 309650 sz.: 16

Műszaki leírás

Külső Ø D	22 mm
Tartalék ER-Mini anya 309650 sz.	16
Hasznos hossz L _N	70 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 160
Befogó szabvány	DIN 69893

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309445 5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309445 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309370 2
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309372 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309370 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309403 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
ER felfogó anya ER-hez 16	309580 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309370 1
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309370 5

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308922 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309404 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309402 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309404 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309402 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309370 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309403 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308921 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309402 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309403 9

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308906 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309370 10
ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 16	309617 16
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308921 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308901 2
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309370 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309370 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309371 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309403 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
ER felfogó anya High Speed ER-hez 16	309610 16
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309371 6
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309372 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309403 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308921 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2 mm	309445 2
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309402 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309371 10
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308922 6
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309371 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 16	309612 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309404 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309370 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308921 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309402 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm	309445 3
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309445 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309404 4,5
	309425 4,5

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 4,5 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm 308906 7

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 2,8 mm 309425 2,8

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm 308906 5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm 308901 10

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm 309371 5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm 308920 6

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm 308921 10

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm 308921 3

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm 309371 8

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal
Névleges befogási Ø d 3,5 mm 309404 3,5

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm 308921 6

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm 309403 4,5

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm 309371 3

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm 309372 8

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm 308922 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm 308901 7

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm 309370 7

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm 309371 9

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm 308920 10

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm 308922 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm 308920 5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309402 2,8