

**Garant****ER szorítópatronos befogó, mini karcsú, HSK-A 100 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305723 11
GTIN	4062406110734
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Balluffchip furattal.**
- **Felfúrt furat (= ER11).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

**Tartalom:**

High-Speed ER mini anya, finoman kiegyensúlyozva (G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).

**Különleges tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., \*ER szorítópatronok 308881 – 309430 sz., ER mini szorítókulcs 309740 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

Külső Ø D: 16 mm

Tartalék ER-Mini anya 309650 sz.: 11

**Műszaki leírás**

Tartalék ER-Mini anya 309650 sz.	11
Külső Ø D	16 mm
Hasznos hossz L <sub>N</sub>	111 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 160
Befogó szabvány	DIN 69893

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309369 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308918 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308881 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309368 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309368 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309368 2
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309368 3
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309369 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308881 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308918 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308918 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309368 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308881 2,5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308881 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309368 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309369 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308918 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308918 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309368 7
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309369 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308918 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308881 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308881 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308918 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308881 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308881 3