

**Garant****Zsugorbefogó 3°, BT 40 A = 90, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303443 8
GTIN	4062406110673
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva.
- Rendkívül karcsú felépítés (3°-os kontúr).

**Felhasználás:**

- Elsősorban a szerszám- és formagyártásban.
- Ahol követelmény a kevés zavaró kontúr.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308806 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret, zsugorbefogó készülékek 354210 – 304450 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Figyelem:**

Hosszbeállítás nem lehetséges!

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	21 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Befogó	BT 40 A = 90
Befogó szabvány	JIS B6339

Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40