

**Kombinált marótüske, SK 50 A = 55, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302515 22
GTIN	4062406111090
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszel – **hosszanti hornyú** marókhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel – **keresztornyú** marókhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögztő csavar

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Marótüske hossza L ₄	31 mm
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	19 mm
Menet M	M24
Teljes hossz L	201 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	22
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22

Befogási Ø D ₁	22 mm
Befogó	SK 50 A = 55
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Termék fajtája	Marótüske