

**Kombinált marótüske, SK 40 A = 52, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302505 27
GTIN	4062406111038
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszel – **hosszanti hornyú** marókhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel – **keresztornyú** marókhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögztő csavar

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Menet M	M16
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	21 mm
Teljes hossz L	166 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	27
A-méret kinyúlási hossz	52 mm
Marótüske hossza L ₄	33 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27

Befogási Ø D ₁	27 mm
Befogó	SK 40 A = 52
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Termék fajtája	Marótüske