

HOLEX**Kombinált marótüske, SK 50 A = 55, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302515 32
GTIN	4062406111113
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszel – **hosszanti hornyú** marókhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel – **keresztornyú** marókhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögztítő csavar

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Menet M	M24
Teljes hossz L	206 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	24 mm
Marótüske hossza L ₄	38 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	32
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32

Befogási Ø D ₁	32 mm
Befogó	SK 50 A = 55
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	DIN 2080
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Termék fajtája	Marótüske