

Garant GRIDLINE

16G ház fiókok egyéni beszereléséhez, 12×20G, Magasság: 600mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927412 600
GTIN	4062406111236
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

16G ház fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Műszaki leírás

Súly	15 kg
Hasznos szélesség	350 mm
Hasznos magasság	525 mm
Fiókok száma	0
Mélység	650 mm
Magasság	600 mm

Szélesség	400 mm
Ajtók száma	0
Fiókok hasznos magassága	525 mm
Kivitel	önállóan felszerelhető
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12x20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
----------------------------------	-------------