

Garant GRIDLINE

Polclap, Előlapmagasság: 50mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	935130 50
GTIN	4062406111359
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből, alsó keresztmerezvítéssel. Becsavarozható standard polclap ill. felső polclap.

Teherbírás 200 kg.**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárrakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

Műszaki leírás

Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
Előlapmagasság	50 mm
Felhasználási terület	Fiókos polc
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szélesség	703 mm
Mélység	675 mm
Szélesség G-ben	26
Mélység G-ben	24
Termék fajtája	Polclap