

Garant GRIDLINE

**Polclap, Előlapmagasság: 100mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 935130 100    |
| GTIN              | 4062406111366 |
| Árucikk kategória | 9GK           |

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezről, alsó keresztmerezvítéssel. Akkor szükséges, ha a szárnyas ajtókat/tolóajtókat fiókokkal kombinálva szereli össze. Ez azért fontos, mert alul és felül 50 mm kell a szárnyas ajtók/tolóajtók szerkezetének ütközőjeként. **Teherbírás 200 kg.**

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

**Műszaki leírás**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Előlapmagasság  | 100 mm          |
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 200 kg          |
| Polclap kivitele  | egyenes polclap |
| Polclap kivitele  | egyenes polclap |
| Felhasználási terület   | Fiókos polc     |
| Anyagvastagság  | 1,2 mm          |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szélesség         | 703 mm  |
| Mélység           | 675 mm  |
| Szélesség G-ben   | 26  |
| Mélység G-ben     | 24  |
| Termék fajtája    | Polclap   |