


Garant GRIDLINE

**Polclap hornyolt, Előlapmagasság: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	935131 50
GTIN	4062406111403
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezből, alsó keresztmerezítéssel. Becsavarozható standard polclap ill. felső polclap.

**Teherbírás 200 kg.****Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

**Műszaki leírás**

Előlapmagasság	50 mm
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap kivitele	hasított polclap
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
Felhasználási terület	Fiókos polc
Anyagvastagság	1,2 mm

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség	703 mm
Mélység	675 mm
Szélesség G-ben	26
Mélység G-ben	24
Termék fajtája	Polclap