

Garant GRIDLINE

Polclap, Előlapmagasság: 25mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	935140 25
GTIN	4062406111410
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből, alsó keresztmerezvítéssel. Beakasztható standard polclap. **Teherbírás 150 kg.**

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

Műszaki leírás

Polclap teherbírás / felületen elosztatott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Előlapmagasság	25 mm
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Felhasználási terület	Fiókos polc
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség	953 mm

Mélység	675 mm
Szélesség G-ben	36
Mélység G-ben	24
Termék fajtája	Polclap