

Garant GRIDLINE

Polclap, Előlapmagasság: 25mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 935130 25 |
| GTIN | 4062406111342 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből, alsó keresztmervítéssel. Beakasztható standard polclap. **Teherbírás 150 kg.**

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

Műszaki leírás

| | |
|---|--|
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 150 kg |
| Előlapmagasság | 25 mm |
| Polclap kivitele | egyenes polclap |
| Polclap kivitele | egyenes polclap |
| Felhasználási terület | Fiókos polc |
| Anyagvastagság | 1,2 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szélesség | 703 mm |

| | |
|-----------------|---------|
| Mélység | 675 mm |
| Szélesség G-ben | 26 |
| Mélység G-ben | 24 |
| Termék fajtája | Polclap |