

Garant GRIDLINE

**Polclap, Előlapmagasság: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	935140 100
GTIN	4062406111434
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezről, alsó keresztmerezítéssel. Akkor szükséges, ha a szárnyas ajtókat/tolóajtókat fiókokkal kombinálva szereli össze. Ez azért fontos, mert alul és felül 50 mm kell a szárnyas ajtók/tolóajtók szerkezetének ütközőjeként. **Teherbírás 200 kg.**

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

**Műszaki leírás**

Előlapmagasság	100 mm
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémén)	200 kg
Felhasználási terület	Fiókos polc
Anyagvastagság	1,2 mm

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség	953 mm
Mélység	675 mm
Szélesség G-ben	36
Mélység G-ben	24
Termék fajtája	Polclap