

Garant GRIDLINE

24G ház, nyitott, rövidített padlólemezzel, Magasság: 700mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927700 700
GTIN	4062406111519
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Nyitott 24G ház stabil acéllemez-szerkezettel.

Rövidített padlólemezzel és polccal, (porszórt, RAL 7035 világosszürke).

Alkalmazható:

Csak Ready-to-go munkapadként szerelhető össze. Vario munkapadokhoz nem alkalmas.

Elhelyezés:

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Mélység	650 mm
Szélesség	600 mm
Súly	17 kg
Magasság	700 mm
Anyagvastagság	1 mm

Magasságállítás osztása	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkapad ház