

Garant GRIDLINE

Polclap, Előlapmagasság: 50mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	935160 50
GTIN	4062406111465
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezről, alsó keresztmerezvítéssel. Becsavarozható standard polclap ill. felső polclap.

Teherbírás 200 kg.**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárrakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

Műszaki leírás

Előlapmagasság	50 mm
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
Felhasználási terület	Fiókos polc
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szélesség	1453 mm
Mélység	675 mm
Szélesség G-ben	56
Mélység G-ben	24
Termék fajtája	Polclap