

Garant GRIDLINE

**24G ház, nyitott, rövidített padlólemezzel, Magasság: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927700 600
GTIN	4062406111496
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Nyitott 24G ház stabil acéllemez-szerkezettel.  
Rövidített padlólemezzel és polccal, (porszórt, RAL 7035 világosszürke).

**Alkalmazható:**

Csak Ready-to-go munkapadként szerelhető össze. Vario munkapadokhoz nem alkalmas.

**Elhelyezés:**

Állítható magasságú polclapok száma: 1

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Szélesség	600 mm
Mélység	650 mm
Súly	16 kg
Magasság	600 mm
Anyagvastagság	1 mm

Magasságállítás osztása	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkapad ház