

Garant GRIDLINE

**24G ház, nyitott, végigmenő padlólemezzel, Magasság: 600mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 927705 600    |
| GTIN              | 4062406111533 |
| Árucikk kategória | 9GG           |

**Leírás****Kivitel:**

Nyitott 24G ház stabil acéllemez-szerkezettel.  
Végigmenő padlólemezzel és polccal,(horganyzott).

**Alkalmazható:**

Nem szerelhető be minden munkapadba.

**Elhelyezés:**

Állítható magasságú polclapok száma: 1

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

|                |         |
|----------------|---------|
| Súly           | 20,8 kg |
| Szélesség      | 600 mm  |
| Magasság       | 600 mm  |
| Mélység        | 650 mm  |
| Anyagvastagság | 1 mm    |

## Adatlap

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Magasságállítás osztása | 25 mm  |
| Szín kiválasztása       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája          | Munkapad ház   |

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| Polclap, kihúzható Típus 1                       | 927810 1  |
| Beakasztható tartó polcos munkapadokhoz Típus 12 | 927094 12 |
| Fix polcbetét, horganyzott Típus 1               | 927815 1  |