


Garant GRIDLINE

**Polclap hornyolt, Előlapmagasság: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	935161 50
GTIN	4062406111489
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezből, alsó keresztmerezítéssel. Becsavarozható standard polclap ill. felső polclap.

**Teherbírás 200 kg.****Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

**Műszaki leírás**

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
Előlapmagasság	50 mm
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap kivitele	hasított polclap
Felhasználási terület	Fiókos polc
Anyagvastagság	1,2 mm

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség	1453 mm
Mélység	675 mm
Szélesség G-ben	56
Mélység G-ben	24
Termék fajtája	Polclap