

Garant GRIDLINE

**Polclap, Előlapmagasság: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	935160 100
GTIN	4062406111472
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezről, alsó keresztmerezítéssel. Akkor szükséges, ha a szárnyas ajtókat/tolóajtókat fiókokkal kombinálva szereli össze. Ez azért fontos, mert alul és felül 50 mm kell a szárnyas ajtók/tolóajtók szerkezetének ütközőjeként. **Teherbírás 200 kg.**

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

**Műszaki leírás**

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
Előlapmagasság	100 mm
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Felhasználási terület	Fiókos polc
Anyagvastagság	1,2 mm

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség	1453 mm
Mélység	675 mm
Szélesség G-ben	56
Mélység G-ben	24
Termék fajtája	Polclap