

Garant GRIDLINE

24G ház, nyitott, végigmenő padlólemezzel, Magasság: 700mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927705 700
GTIN	4062406111557
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Nyitott 24G ház stabil acéllemez-szerkezettel.
Végigmenő padlólemezzel és polccal,(horganyzott).

Alkalmazható:

Nem szerelhető be minden munkapadba.

Elhelyezés:

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Magasság	700 mm
Mélység	650 mm
Szélesség	600 mm
Súly	22,8 kg
Anyagvastagság	1 mm

Adatlap

Magasságállítás osztása	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Fix polcbetét, horganyzott Típus 1	927815 1
Beakasztható tartó polcos munkapadokhoz Típus 12	927094 12
Polclap, kihúzható Típus 1	927810 1