

Garant GRIDLINE

Tolóajtó készlet, Fiókszélesség 2×26G, Magasság kerettel: 1200mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	935630 1200
GTIN	4062406111526
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Az ajtók a belső oldalakon megerősítettek és vezetősínekben, golyóscsapágyakon futnak.

Hengerzáras tolozárral zárható. Az előre szerelt készlet 2 oldalsó ütközőből, 2 vezetősínből és 2 ajtólapból áll. A tolóajtók mögötti szekrénymezők polcokkal, fiókokkal és kihúzható polcokkal szerelhetők fel (kivételem: a 935640 sz. tolóajtó mögött csak polcok felszerelése lehetséges, fiókok vagy kihúzható polcok nem).

Szín:

Keret RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit, **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Keret mélysége	80 mm
Hasznos magasság	1100 mm
Magasság kerettel	1200 mm
Felhasználási terület	Fiókos polc
Anyagvastagság	1,2 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Terméknév attribútum

Fiókszélesség 2x26G

Termék fajtája

Tolóajtó